



デジタル家電の普及と用途拡大に伴って、




雑多な配線や長すぎるケーブルなど、安全や美観を損なう  
配線環境を・・・

## 解決します

AVコンセントやAV露出ボックスを使った配線で、  
整理され安全で清潔な環境が実現します。



## For HOME リビング




デジタルテレビが備える豊富なAV端子を、壁面を通してスッキリと配線することができます。



使用商品  
SBFP-DCR06-WH...P6  
SIM-HDMI-WH×2...P15  
SIM-FWM-WH...P16  
SIM-USBA-WH...P16  
AC6R-P×2...P17

ホームシアターシステムなどで多数の映像機器や音声機器(テレビやプロジェクターおよび複数のスピーカーなど)を設置する環境において、煩雑になりがちで美観を損ねることが多い複数の配線ケーブルを、壁面や床面や天井などを通してスッキリと配線することができます。

## For Office 会議室




パソコンとプロジェクターの接続例  
ケーブル付AVコンセント(アナログRGB)×2、中継ケーブルでの配線システムです。

ビデオ会議システムのような複数のパソコンとプロジェクタとを組合せる用途などに、AVコンセントを利用することで会議室内の配線がスッキリと収納でき、しかも配線の着脱が簡単になるので会議の準備時間も大幅に削減できます。

使用商品  
HWADC-HD15F-130×2...P23  
HWCB-VGA-××...P39

## For School 電子黒板




教卓などにAVコンセントを取付け  
教室内のケーブルを最小限にでき  
ます。



使用商品  
SBFPC-DCR01-WH...P6  
SIM-USBA-WH...P16  
SFPC-HD15-130...P23  
HWCB-VGA-X...P39

AVコンセントを使用することで、床上などでの配線ケーブルの露出が最小限となりますので、電子黒板など教育機器への映像・音声信号やデータ通信信号の配線の安全確保に最適です。

## For Medical 医療機器



使用商品  
SBFP-DCR03-WH...P6  
SIM-IBN-WH...P15  
AC6R-PS...P17

デジタル化の進む医療機器の映像信号や情報信号配線にも最適です。AVコンセントを使用することで床上の配線ケーブルの露出が最小限となり、病室や診察室などで映像信号や情報信号の配線の安全が確保できます。

## For Shop 電子看板 (デジタルサイネージ)



電子看板 (デジタルサイネージ) への配線にも最適です。複数の電子看板への配線でも、AVコンセントやAV露出配線ボックスを利用すれば省配線化できますので、電子看板周りの煩雑な配線ケーブルをスッキリを整理できて電子看板の美観を向上でき広告効果を高めます。



使用商品  
 BLKFP-PL35-WH02...P7  
 SIM-HDMI-WH...P15  
 SIM-RJ45-C6-LA...P18

## For Public デジタルサイネージ



病院や空港などの待合室に設置される情報表示システムなどのデジタルサイネージに最適です。天井内や壁面内にケーブルを敷設する際に、天井面や壁面にAVコンセントを設置することによってキレイな外観を実現できます。



使用商品  
 BFPMTW-DCR02-WH...P6  
 SIM-HDMI-WH...P15  
 SIM-RJ45-C6...P18